

H160 Lamp LED 自动高速分光机

H160 是长裕欣业最新研制之 Lamp LED 自动测试分类机，乃为满足客户对于 LED 之产能提升、分类精细、量测稳定等需求所开发，每小时产能最多可达 20K，较一般的 Lamp 分光机台提升约 60%的产能。为达到更快速且更稳定之分类测试需求，H160 将带料、测试、分料动作设计得更为精简流畅，并采用高效能之机构组件，以确保整个机台在长期高速运作下的稳定性。H160 如此高效能的表现，最适合同时搭配长裕欣业所生产之 LED 光电测试仪器；在系统产能达到极大化的同时，兼顾分类与测试的准确性与稳定性，整套系统将是您提升 Lamp LED 测试分类效率与准确度的最佳选择。



H160 的操作采用触控式的人机接口，可实时显示机台运作状况，即便于机故状态下，亦直接于触控屏幕上显示故障排除方法与步骤，有效提升机台稼动率及操作便利性。H160 开放式之架构设计，可与不同之测试仪器联机，并依仪器之测试分类结果，精准的将材料分送至各个料盒中。搭配长裕之 LED 光电测试仪器，可将卷标条形码管理功能纳入，避免人员操作疏忽造成的损失。

产品特性

■ 业界首屈一指的分分类效能

仪器测试时间控制在 80ms 以下，最高产能可达每小时 20K，较一般分类机提升约 60%的效能。

■ 高速运作下稳定可靠

H160 在高速运作下，仍保有定位精准与不损伤材料之特性。

■ 友善的操作接口

系统控制采用人机触控屏幕，触控式液晶屏幕与即时机台讯息显示，有效提升机台操作便利性与稼动率。

■ 材料的适用性广

使用者可藉由简易与快速之治具更换，生产不同尺寸与外型特殊的材料，如薄型材料、短脚材料等，皆可适用。

产品规格

分类速度	Max PPH 20,000 (仪器测试时间需在 80 ms 以内)
可分 Bin 数	84 BIN
外观尺寸	230(W)× 60(D)× 190(H) cm
气压	5 Kg/cm ²
电源	AC 220V/50Hz

附注：本型录所包含之所有信息本公司均保留变更而不另行通知之权利

<p>[台湾总公司] 地址:台北县中和市顶溪路258号9楼 电话:+886-2-8227-1679 传真:+886-2-8227-1368 E-mail:service1@cyttw.com.tw http://www.cyttw.com.tw</p>	<p>苏州办事处 地址:中国江苏省苏州市新加坡山路35号 金河国际大厦1208室 电话:+86-0512-6878-6765 传真:+86-0512-6186-1791</p>	<p>天津办事处 地址:天津市河东区康馨里2-1-601室 电话:+86-022-2432-0651 传真:+86-022-2432-0651</p>
<p>[大陆分公司] 长裕科技(深圳)有限公司 地址:深圳市宝安西乡麻涌松岗十工美第 鼎源工业园5F 电话:+86-0755-2813-5866 +86-0755-2950-9566 传真:+86-0755-2950-9556</p>	<p>东莞办事处 地址:东莞市东城道滘山莊碧桂园11座2A 电话:+86-0769-8112-1325 传真:+86-0769-8112-1325</p>	<p>厦门办事处 地址:厦门市湖里区吕岭路委和花园 191-1楼201室 电话:+86-0592-5596-233 传真:+86-0592-5596-233</p>
<p>长裕科技(杭州)有限公司 地址:杭州市天城路(红塔林花园)233-3室 电话:+86-0571-8604-1699 传真:+86-0571-8604-1399</p>	<p>中山办事处 地址:广东省中山市港口镇富源花园19楼603 电话:+86-0760-8487-142 传真:+86-0760-8487-142</p>	

<p>[日本代理商] 三昌商事株式会社 www.sansho-shoji.co.jp 地址:东京都品川区西五反田7-22-17(TOCE儿) 电话:+81-3-3494-2771 传真:+81-3-3460-9813</p>
<p>台湾三昌商事股份有限公司 地址:台北市北平东路308号11楼之1 电话:+886-2-2396-0522 传真:+86-2396-0502</p>
<p>[韩国代理商] Dieltron International www.dieltron.co.kr 地址:Rm 201, D-Dong, Wibochunghwa Bldg. #547-1, Maebatsan-2Dong, Kangseo-Ku, Seoul, Korea 电话:+82-2-2625-0961 传真:+82-2-2625-0964</p>